

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320658 4
GTIN	4045197774316
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.
- Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Puikiai tinka kopijavimui.

Korpuso Ø D: 60 mm

Darbinės dalies ilgis B: 107 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 24 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 10 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 47 mm

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	4300 min ⁻¹
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Korpuso Ø D	60 mm
Darbinės dalies ilgis B	107 mm
Viršūnės ilgis C	47 mm
Morzės kūgis	MK4
tekinamo ruošinio masė	500 kg
didžiausias viršūnės Ø 60° A	24 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	10 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys