

**Garant**
**Besisukantis tekimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 2**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

321335 2

GTIN

4045197774477

Produktų klasė

31Z

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Visas įrankis šlifluotas ir grūdintas.
- Su keičiamais antgaliais.
- Korpusas ir centravimo viršūnė kaldinti šampuojant ir grūdinti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina didelį koncentriškumą.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Su 6 įvairiais antgaliais ypač tinka skirtingų ruošinių apdirbimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiami antgaliai Nr. 320625 – 320631.

Korpuso  $\varnothing$  D: 45 mm  
maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm  
maksimalus sūkių skaičius: 5000 min<sup>-1</sup>  
tekinamo ruošinio masė: 50 kg  
Ilgis 1: 43 mm  
L<sub>2</sub>: 10 mm

## Techninis aprašymas

Koto $\varnothing$ D <sub>2</sub>	20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Korpuso $\varnothing$ D	45 mm
Ilgis 1	43 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
Morzės kūgis	MK2
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
Išorinis $\varnothing$ D <sub>1</sub>	12 mm
tekinamo ruošinio masė	50 kg
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys