

Garant**Besisukantis tekinimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321335 4
GTIN	4045197774491
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Visas įrankis šlifluotas ir grūdintas.
- Su keičiamais antgaliais.
- Korpusas ir centravimo viršūnė kaldinti šampuojant ir grūdinti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina didelį koncentriškumą.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Su 6 įvairiais antgaliais ypač tinka skirtingų ruošinių apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320625 – 320631.

Korpuso \varnothing D: 76 mm
maksimalus radialinis mušimas: 0,007 mm
maksimalus sūkių skaičius: 3200 min⁻¹
tekinamo ruošinio masė: 300 kg
Ilgis 1: 58 mm
L₂: 13 mm

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	3200 min ⁻¹
Ilgis 1	58 mm
L ₂	13 mm
Išorinis \varnothing D ₁	18 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K18
Morzės kūgis	MK4
tekinamo ruošinio masė	300 kg
Korpuso \varnothing D	76 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,007 mm
Koto \varnothing D ₂	32 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys