

Garant**Besisukantis tekinimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

321335 5

GTIN

4045197774507

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Visas įrankis šlifluotas ir grūdintas.
- Su keičiamais antgaliais.
- Korpusas ir centravimo viršūnė kaldinti šampuojant ir grūdinti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina didelį koncentriškumą.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Su 6 įvairiais antgaliais ypač tinka skirtingų ruošinių apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320625 – 320631.

Korpuso Ø D: 96 mm
maksimalus radialinis mušimas: 0,01 mm
maksimalus sūkių skaičius: 2600 min⁻¹
tekinamo ruošinio masė: 800 kg
Ilgis 1: 72 mm
L₂: 14 mm

Techninis aprašymas

Korpuso Ø D	96 mm
L ₂	14 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,01 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K24
Ilgis 1	72 mm
maksimalus sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
Morzės kūgis	MK5
Koto Ø D ₂	42 mm
tekinamo ruošinio masė	800 kg
Išorinis Ø D ₁	24 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys