



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M4



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 139651 M4 |
| GTIN | 4045197777324 |
| Produktų klasė | 12J |

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto ilgis L_s | 36 mm |
| Bendras ilgis L | 55 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,012 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Sriegio gylis | 8,75 mm |
| Sriegio dydis | M4 |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 3,15 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 8,75 mm |
| Danga | TiAlN |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio tipas | M-LH |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | VHM |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 220 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 220 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 170 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 80 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 120 m/min | K |
| CuZn | tinka | 180 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB