

Garant**Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAIN, Ø DC m6: 10,06-X mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 122430 10,06-X |
| GTIN | 4062406077389 |
| Classe articolo | 11E |

Descrizione**IMPORTANTE: l'articolo è configurabile.**

Ø campo: 10.06 - 12.05 mm, Intervall: 0,010

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale per un'elevata **precisione di centraggio**. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai **4 canalini per il lubrorefrigerante**. I taglienti principali diritti con spigoli arrotondati e la particolare forma delle scanalature producono **trucioli corti**. **Rivestimento speciale** per **durate ottimali** ed **elevate prestazioni di truciolatura**.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno $1,5 \times \text{Ø}$ nominale.**Nota:**Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 122432**.Forma **HE**: ordinare con **n. art. 122430 + 129100HE**. Tempo di consegna: 12 settimane

lavorative

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale specifica per il cliente:

storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di +/-10% (min. 1 pezzo).

Norma: DIN 6537 K

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza complessiva L: 102 mm

Ø codolo D_s: 12 mm

Avanzamento f in Inconel®: 0,12 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------|
| Tolleranza Ø nominale | h7 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L _c | 55 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Lunghezza complessiva L | 102 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Avanzamento f in Inconel® | 0,12 mm/gir, |
| Ø codolo D _s | 12 mm |
| Ø campo | 10,06 - 12,05 mm |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | HMI |
| Profondità di foratura fino a | 4xD |
| Angolo di affilatura | 140 grado |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| semi-standard | sì |
| Colore collarino | rosa fucsia |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |