



Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Keičiamų plokštelių dydis	09
Koto $\emptyset D_s$ h6	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229917 (T15; 2,1 Nm)
$\emptyset D_3$	10 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	48 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,55 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	9,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	13 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229917