

**Garant****CNMG 160612, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 160612 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 8 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui