


Garant**SNMG 150612, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150612 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min

Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui