

Garant**SNMM 190624, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 190624 HB7010-1 Kampo spindulys: 2,4 mm
Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Drožlialaužis	SR
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	2,4 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui