

**Garant****TNMG 160408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TNMG 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui