

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,08 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,08 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui