

Garant**SCMT 09T304, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui