

Garant**Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 4,76-X mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122432 4,76-X |
| GTIN | 4062406077433 |
| Classe articolo | 11E |

Descrizione**IMPORTANTE: l'articolo è configurabile.**

Ø campo: 4.76 - 6.05 mm, Intervall: 0,010

Esecuzione:

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con elevata **precisione di centratura**.

Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai **4 canalini per il lubrorefrigerante interni**.

I **taglienti principali diritti** con spigoli arrotondati e la particolare forma delle scanalature producono **trucioli corti**. **Rivestimento speciale** per **durate ottimali ed elevate prestazioni di truciolatura**.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

Lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno $1,5 \times \text{Ø}$ nominale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.- Tempo di consegna: 12 settimane lavorative

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale specifica per il cliente:

storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell'ordine.

Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di +/-10% (min. 1 pezzo).

Norma: DIN 6537 K

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza complessiva L: 66 mm

Ø codolo D_s : 6 mm

Avanzamento f in Inconel®: 0,04 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------|
| Ø codolo D _s | 6 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Tolleranza Ø nominale | h7 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L _c | 28 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Lunghezza complessiva L | 66 mm |
| Avanzamento f in Inconel® | 0,04 mm/gir, |
| Ø campo | 4,76 - 6,05 mm |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | HMI |
| Profondità di foratura fino a | 4xD |
| Angolo di affilatura | 140 grado |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| semi-standard | sì |
| Colore collarino | rosa fucsia |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |