

HEDI

Mobilus energijos skirstytuvas su apšvietimu, Tipas: 400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081141 400
GTIN	
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Mobili elektros lizdų juosta su tvirtu, kieta guma sutvirtintu korpusu. 2,5 m prijungimo laidas H07RN-F 3G2,5 su Schuko kištuku 250V. Elektros lizdai su savaime užsidarančiais dangteliais.

Konfigūracija: **4x250V / 16A** išėjimo lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.

Konfigūracija: **2x400V / 16A CEE** išėjimo lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.

Plotis: 205 mm

Gylis: 205 mm

Aukštis: 217 mm

Šviesos srautas: 2000 lm

Elektros lizdų 250 V skaičius: 4

Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius: 2

Techninis aprašymas

Plotis	205 mm
Gylis	205 mm
Elektros lizdų 250 V skaičius	4
Aukštis	217 mm
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius	2
Šviesos srautas	2000 lm

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto rūšis	Energijos skirstytuvai