

Garant
VHM freza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202993 4
GTIN	4045197783707
Produktų klasė	11X

Aprašymas

VHM freza HPC 4 mm Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 8 mm

Bendras ilgis L: 54 mm

Koto Ø D_s : 6 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,4 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm²: 0,012 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,4 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,015 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	4 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Bendras ilgis L	54 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D apdirbant kraštus
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Kotinė freza