

 KOMET**Inserto KOMET® P25M, P25M, Descrizione: 14-660****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Classe articolo	24T

Descrizione**Esecuzione:**

Con scanalature lungo tutto il tagliente.

Per:

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TOHX 090204 EN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	P25M
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	M
a umido max.	idoneo		