

Garant
Frese ad interpolazione, Metallo duro, Modello: 18XL

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P16

Ø Minimo foro D: 14 - 22 mm

Ø Interno d_1 : 12 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 5 mm

Sporgenza totale L_1 : 77,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 126,6 mm

Descrizione tecnica

Ø Minimo foro D	14 - 22 mm
Esecuzione del codolo	cilindrico
Ø Interno d_1	12 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	126,6 mm
Set di viti di serraggio	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Profondità di taglio massima S_{max}	5 mm
Sporgenza totale L_1	77,5 mm

Codolo	DIN 6535 HA
Per inserto di tipo	P16
Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	75,5 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219818
----------------------------------	--------