

Garant
CNMG 160608, Rūšis: HB7020


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui