

HOLEX**Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320672 5
GTIN	4062406199968
Produktų klasė	32L

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.**
- **Centravimo viršūnę galima pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Viršūnės kampas 60°.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 88 mm

Darbinės dalies ilgis B: 128,5 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 40 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,006 mm

Viršūnės ilgis C: 50,5 mm

maksimalus sūkių skaičius: 3000 min⁻¹

Techninis aprašymas

maksimalus radialinis mušimas	0,006 mm
-------------------------------	----------

Morzės kūgis	MK5
tekinamo ruošinio masė	2000 kg
Korpuso Ø D	88 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Darbinės dalies ilgis B	128,5 mm
Viršūnės ilgis C	50,5 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	40 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys