

Garant
CNMG 160612, Rūšis: HB7020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250336 HB7020
------------------	---------------

GTIN	4045197711236
------	---------------

Produktų klasė	21G
----------------	-----

Aprašymas

CNMG 160612 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui