

**HOLEX****Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320673 5
GTIN	4062406200107
Produktų klasė	32L

**Aprašymas****Modelis:**

- **Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.**
- **Centravimo viršūnę galima pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.**

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centruiu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Dėl pailgintos viršūnės, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Puikiai tinka kopijuojamajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 88 mm

Darbinės dalies ilgis B: 143 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 40 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 18 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,006 mm

Viršūnės ilgis C: 65 mm

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis B	143 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	40 mm
Viršūnės ilgis C	65 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	18 mm
Morzės kūgis	MK5
Korpuso Ø D	88 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,006 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min <sup>-1</sup>
tekinamo ruošinio masė	1500 kg
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys