

**Garant**
**CNMG 120412, Rūšis: HB7020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120412 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

 Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 8 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui