

**Garant****Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 10
GTIN	4045197712783
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.  
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	23 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M5
Ilgis 1	23 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	219871
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP