

Garant**Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 8
GTIN	4045197712776
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm. Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį Ø D_w. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M5
Keičiamų plokštelių varžtas	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Ø D ₂	9,5 mm
Ilgis 1	13 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	23 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Užveržimo varžtas	219870