

Garant**Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 12
GTIN	4045197712790
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Bendras ilgis L_{viso}	25 mm
Ilgis 1	16,5 mm
$\varnothing D_2$	13,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	8,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Užveržimo varžtas	219872