

Garant**Kopijavimo freza trumpa, Cilindrinis kotas, Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212601 10
GTIN	4045197712622
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	92 mm
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
$\varnothing d_1$	8 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Užveržimo varžtas	219871
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2