

**Garant****Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 16
GTIN	4045197712905
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.  
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Ilgis 1	28 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
$\varnothing D_2$	13,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Bendras ilgis $L_{viso}$	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Užveržimo varžtas	219873