



Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 222065 52/5 |
| GTIN | 4960664719617 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 50 mm |
| maksimalus pjūvio gylis $a_{\text{p max}}$ kai geometrija LD | 3,5 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 52 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229718 (15IP; 3,5 Nm) |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$ | 1,5 mm |
| Ø D_3 | 35 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Keičiamų plokštelių dydis | 10 |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 22 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min} | 87 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 102 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max} | 34,4 mm |
| Nuožulos kampas α _{max} | 0,6 laipsniai |
| Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai |
| Fz Helix | 0,7 |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 229718 |
|-------------------|--------|