

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui