


Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui