


**Garant**
**SNMG 120404, Rūšis: HB7020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120404 HB7020 Kampo spindulys: 0,4 mm  
 Kietlydinys: HB7020  
 Drožlialaužis: SS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SS
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui