


Garant
SCMT 09T308, Rūšis: HB7020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7020
 Drožlialaužis: SS
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui