

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiAlN, M: M1,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132180 M1,6
GTIN	4062406080709
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiALN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D_s: 2,5 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,25 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio tipas	M
Bendras ilgis L	40 mm
Kiaurymės Ø	1,25 mm
Sriegio Ø	1,6 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Sriegio gylis	4,8 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas \square	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio dydis	M1,6
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		