

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSSE-PM IK / forma B 6HX, TiAlN, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132190 M14
GTIN	4062406080891
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Kiaurymės \varnothing	12 mm
Sriegio gylis	42 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio \varnothing	14 mm
Sriegio tipas	M
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M14
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		