

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSSE-PM IK / forma B 6HX, TiAlN, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132190 M12
GTIN	4062406080884
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	9 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio tipas	M

Koto kvadratas □	7 mm
Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio Ø	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		