

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, MF: 10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132875 10X1
GTIN	4062406080983
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:****GARANT Master Tap INOX:**

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam naudojimui apdirbant nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną bei Duplex medžiagas.**

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiALN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 9 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	MF
Koto Ø D _s	7 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio Ø	10 mm
Norma	DIN 374
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M10×1
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		