

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133327 G1/4
GTIN	4062406081126
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:****GARANT Master Tap INOX:**

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam naudojimui apdirbant nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną bei Duplex medžiagas.**

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokie pjovimo grįžtamąja eiga.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	13,16 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Kiaurymės Ø	11,8 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	39,48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	19
Sriegio dydis	G1/4
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		