

Garant**KNUX 160405L, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,5 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

