

Garant**VBMT 160408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui