

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pastūma f	0,08 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui