

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213420 100/10
GTIN	4045197716859
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis su 8 (ON.U) arba su 4 pjovimo briaunomis (SN.U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Negalima maišyti ON.U ir SN.U.

Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D _{maks.} SN.U plokštelėms	115,2 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.} ON.U plokštelėms	111,8 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899
Atraminė plokštelė	219897
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Bendras ilgis L_{viso} ON.U plokštelėms	48,3 mm
Bendras ilgis L_{viso} SN.U plokštelėms	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Atraminė plokštelė	219897
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Užveržimo varžtas	219899