

Garant

Frezavimo galvutė 45° kairinė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Produktų klasė	210

Aprašymas

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	63 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7