

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/8mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213420 80/8 |
| GTIN | 4045197716842 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis su 8 (ON.U) arba su 4 pjovimo briaunomis (SN.U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Negalima maišyti ON.U ir SN.U.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 80 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Atraminė plokštelė | 219897 |
| Bendras ilgis L_{viso} ON.U plokštelėms | 48,3 mm |
| maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms | 95,2 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 27 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | ON.U |
| maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms | 91,8 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} SN.U plokštelėms | 50 mm |
| Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219899 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Serija | TwinCut |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Užveržimo varžtas | 219899 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219898 |
| Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Atraminė plokštelė | 219897 |