

Garant**TCMT 110208, Rūšis: HB725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110208 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	UM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Kietlydinys	HB725

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110208
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui