

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HB725**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB725
GTIN	4045197713742
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB725 Kietlydinys: HB725

Drožlialaužis: UM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	UM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui