

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, MF: 12X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137053 12X1
GTIN	4062406081744
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:****GARANT Master Tap INOX:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 11 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovių skaičius	4
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	MF
Sriegio Ø	12 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Norma	DIN 374
Koto kvadratas □	7 mm
Kiaurymės Ø	11 mm
Sriegio dydis	M12×1
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		