

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, MF: 6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137053 6X0,75
GTIN	4062406081690
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:****GARANT Master Tap INOX:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiALN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	15 mm
Norma	DIN 374
Koto kvadratas □	3,4 mm
Koto Ø D _s	4,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio tipas	MF

Duomenų lapai

Kiaurymės Ø	5,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	M6×0,75
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

