

Garant**Frezavimo laikiklis 93°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamosios plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	28,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,5 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,02 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP