

**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Produktų klasė	21G

## Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 9 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui